

1M5 U0-U2 FXD AM

组成		
输送带面	材质	聚氨酯 (TPU)
	厚度	0.20 毫米 0.008 英吋
	表面花纹	平滑
	颜色	Silver
	摩擦特性	MF
织物	材质	聚酯 (PET)
	层数	1
	纬纱类型	硬身
底面	材质	聚氨酯 (TPU) 浸泡布
	厚度	毫米 0.000 英吋
	表面花纹	布
	颜色	浅蓝

技术规格							
总厚度	0.75 毫米 0.03 英吋						
重量	0.80 千克/平方米 0.16 磅/平方英尺						
长度1%延伸	5 牛頓/毫米 29.0 磅/英吋						
最大允许延伸拉力	5 牛頓/毫米 29.0 磅/英吋						
工作温度 ⁽¹⁾	<table border="0"> <tr> <td>最小.</td> <td>-20 攝氏度</td> <td>-4 华氏度</td> </tr> <tr> <td>最大.</td> <td>100 攝氏度</td> <td>212 华氏度</td> </tr> </table>	最小.	-20 攝氏度	-4 华氏度	最大.	100 攝氏度	212 华氏度
最小.	-20 攝氏度	-4 华氏度					
最大.	100 攝氏度	212 华氏度					
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)							
最小轮径 ⁽²⁾							
■ 刀口最小半径	4 毫米 0.16 英吋						
■ 正向弯曲最小直径	8 毫米 0.31 英吋						
■ 反向弯曲最小直径	16 毫米 0.63 英吋						
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响							
底面的摩擦系数							
■ 钢板滑床	0.20 [-]						
■ 夹层胶板/木板	0.25 [-]						
■ 钢面滚轮	0.20 [-]						
■ 橡胶面滚轮	0.30 [-]						
最大生产宽度	2100 毫米 83 英吋						

适合应用于
食品: 巧克力棒
食品: 糖果
食品: 切片机
包装



特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	否
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	否
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	否
鹅颈型输送	否
爬坡输送	是
可表面滑送	否
转弯皮带	否
抗化特性 (连结)	5

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2024/3190及修正 EC 2025/351 2025 年 2 月 21 日条例 欧盟法规EC 528/2012及修正 根据《美国联邦法规汇编》第 40 卷第 152.25(a)条的经处理物品豁免规定, 免于在 EPA 登记。 FDA (美国食品药品监督管理局)	

备注


编号 NA2749 更新: 03-03-2026

声明
 本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

1M5 U0-U2 FXD AM

建议的接头方式

单齿 Z - 80 x 10 mm



A = 80 mm
B = 10 mm

其他接着方式

- 磨接一型
- 小齿 Z - 30 x 6 mm

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目。


• 压接

热压机

P \ PL \ PLS

参数设定	
上加热板	160 摄氏度
下加热板	160 摄氏度
感温器设定	160 摄氏度
持温时间	1 分钟
压力	2,5 巴
补膜	无
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设



• 备注

编号 NA2749

更新: 16-10-2025

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。